

時尚品味の完美代表
PEDICURE SPA CHAIR
美·甲·按·摩·椅

/ 舒適 / 高雅 / 機能 / 簡易 / 專業 /



盆 · 的 · 特 · 色 ·



FRP雙色盆體搭配、盆底部內縮設計，讓技師的腳掌往前伸，增加技師腳部放置的舒適感。



盆體表面使用船舶級膠殼漆製造，完全抗丙酮以及溶劑侵蝕，耐刮/撞擊強度比一般壓克力製作的盆體，更具強度以及容易保養。



大型腳墊設計，可承受100公斤的壓力不變形，堅固不搖晃。



經過72小時丙酮acetone測試。



兩用式花灑，可將花灑拉起沖洗，或是直接灌水進入盆中。



節能型無管路水療馬達，自動偵測水位斷電功能，避免馬達空轉燒毀。



高亮度LED水療燈。



排水開關附加溢流口置於椅墊下方，避免影響顧客腳放入盆中，誤觸排水開關。



電子感應式開關控制，控制水療馬達及排水馬達開啓/關閉/定時關閉。



排水馬達控制按鈕，可依照所搭配的排水馬達設定定時關閉或是以手動方式開啓/關閉。

美甲技師擁有長指甲時也可以輕鬆按鈕。按鍵附延遲啓動，需按下超過3秒後才可開啓功能，關閉時同樣親按三秒後關閉。不容易發生誤觸而啓動設備的問題。

椅 · 子 · 的 · 特 · 色 ·



軌道式按摩椅機構，適合長時間的持續使用操作，磨損故障率低。



直覺式手控器操作，專為美甲沙龍設計，簡化的操作按鈕讓顧客操作更為方便。



鋼琴烤漆扶手。




主機板以及電控制器位於椅座後下方，方便檢修以及更換工作。

flexibility rest™ 業界首創



設計坐椅位置可前後調整長達30cm的範圍，配合腳墊高度可調範圍12公分的調整範圍。意味著身高不論是150cm到180cm的顧客，都可以調整到最適合的位置來進行美甲的享受。(圖：身高高低比例，將腳掌放置於腳墊上；腳靠高低調整10cm的範圍，讓各種身體的顧客都可找到舒適的姿勢置進行足部按摩。



椅背傾斜度可從標準95度開始，可下躺至170度。近乎平躺的角度可以讓顧客充分休息，並可同時進行頭部按摩以及臉部保養等項目。



將椅墊往前調整時，椅墊將降低至50cm之離地高度，此時推開扶手向後，顧客站立在地面即可坐上沙發，避免傳統的讓顧客站上水盆裡再轉身坐上沙發，而發生危險。

讓**足部**按摩不只是**足部**按摩


讓身體各部位

都可找到最舒適的姿勢

進行足部按摩



規 · 格 · 尺 · 寸 ·



椅 · 子 · 的 · 角 · 度





保 · 固 · 條 · 件 ·

1. 全機提供一年保固
2. 有以下情況為排除保固情況
 - (A) 因安裝錯誤電源造成電器部分零件燒毀
 - (B) 因運送過程中碰撞產生故障
 - (C) 皮革因有機溶劑沾染產生脫皮以及龜裂現象
 - (D) 因操作器具導致損毀刮傷盆體表面或皮革表面
 - (E) 循環馬達因未每日清潔造成卡死故障

力陽工業股份有限公司

台中市大里工業區12路36號

TEL : +886(0)4 2492 7979

FAX : +886(0)4 2491 4688

WEB : www.againlife.com.tw

MAIL : info@againlife.com.tw